

Plum Plug & Heat

Eyewash Box (без флаконов)

Технические данные:

- Пылезащищенный контейнер для настенного крепления из ударопрочного пенополистирола.
- Энергоемкость: 20 Вт
- Источник питания: Подсоединить к 12 В прикуривателю с подачей постоянного тока или местному инвертору. Светодиодный светильник загорится после подключения питания.
- Нагревательная фольга соответствует требованиям Директивы ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/ЕС (EN 60950-1/A2:2013).
- Контейнер должен размещаться в месте, защищенном от действия неблагоприятных погодных условий (дождь, снег, солнечные лучи и пр.).
- Настройки контейнера позволяют поддерживать температуру раствора для промывания от 16 °С до 38 °С в диапазоне температуры окружающей среды от -20 °С до +20 °С.




Электрическое соединение:

- В случае использования трансформатора, он должен соответствовать применимым местным требованиям к изоляции и защите от чрезмерного тока.
- Plum A/S не несет ответственности за выбор неподходящего трансформатора, что может стать причиной поражения током или других опасных последствий.

Внимание:

- В случае отсоединения термостата от нагревательной фольги следует заменить весь контейнер. В противном случае, существует риск перегрева содержимого флаконов.
- Мы рекомендуем проверять температуру контейнера минимум 4 раза в год. Для этого необходимо просто проверить температуру флаконов на ощупь (они должны быть умеренно теплыми ~ 20 °С).



Plum Plug & Heat Eyewash Box, Small

Подходит для 2 флаконов раствора Plum Eyewash или pH Neutral объемом 200 мл или 500 мл с колпачком для одного глаза или колпачком DUO.

Без сменного флакона.

Артикул: 4672
Размер:
В: 270 x Ш: 225 x Г: 110 мм



Plum Plug & Heat DUO Eyewash Box, Large

Подходит для 2 флаконов раствора Plum Eyewash или pH Neutral объемом 500 мл или 1000 мл с колпачком для одного глаза или колпачком DUO.

Без сменного флакона.

Артикул: 4551
Размер:
В: 357 x Ш: 252 x Г: 116 мм